



**WOHX 06T302 rechts, W01, Soort: P25M**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	268900 P25M
GTIN	4047109057111
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

WOHX 06T302 rechts P25M Soort: P25M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
 Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Soort	P25M
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 180 m/min
Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOHX 06T302 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W01
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien