



WNHX 120606 rechts, W04, Soort: P25

Bestelgegevens

Bestelnummer	268892 P25
GTIN	4047109057678
Artikelklasse	24T

Omschrijving

WNHX 120606 rechts P25 Soort: P25

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min

Snij snelheid v_c Neventoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,6 mm
Snij snelheid v_c Neventoepassing	100 - 180 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Soort	P25
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Neventoepassing	M

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WNHX 120606 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W04
Spaanhoek	18 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien