

 KOMET**TOGX 090202 neutraal, W57, Soort: BK8430****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOGX 090202 neutraal BK8430 Soort: BK8430

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min**Technische beschrijving**

Soort	BK8430
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm

Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOGX 090202
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Productnaamattribuut	W57
Spaanhoek	14 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien