


**TOHX 140305 rechts, W30, Soort: BK6425**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	268875 BK6425
GTIN	4047109225145
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

TOHX 140305 rechts BK6425 Soort: BK6425  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
 Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 180 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,5 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	BK6425
Snedecondities	licht onderbroken

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	TOHX 140305 R
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien