

**TOHX 090202 rechts, W30, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

TOHX 090202 rechts BK6425 Soort: BK6425  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 180 m/min
Soort	BK6425
Hoekradius	0,2 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken

Neventoepassing	M
ISO-code wisselplaat	TOHX 090202 R
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien