

**TOHX 06T102 links, W30, Soort: BK6425****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Artikelklasse	24T

Omschrijving

TOHX 06T102 links BK6425 Soort: BK6425
Spaanbreker: G06
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 120 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	120 - 180 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P

Soort	BK6425
Spaanbreker	G06
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Neventoepassing	M
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 06T102 L
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	6 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien