

**TOHX 06T102 links, W30, Soort: P25M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**

TOHX 06T102 links P25M Soort: P25M  
Spaanbreker: G12  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 300 m/min  
Snijsnelheid  $v_c$  Neventoepassing: 120 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM
Neventoepassing	M
Hoofdtoepassing	P
Soort	P25M
Snedecndities	licht onderbroken

Spaanbreker	G12
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Neventoepassing	120 - 180 m/min
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TOHX 06T102 L
Aantal wisselingen/snikanten	3
Productnaamattribuut	W30
Spaanhoek	12 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien