

Garant**Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 1256XHM****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588610 1256XHM
GTIN	4045197977366
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgeruste tanden, langste standtijd in **hout met metalen insluitingen** (geharde nagels).
Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken.

Technische beschrijving

Aantal bladen	1
geoptimaliseerd voor materiaal	Hout met metaal
Omschrijving	1256XHM
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen)	< 250 mm
Snedetype	rechte snede fijn
Snedetype	vlakke snede
Zaagbladmateriaal	HM
Tandsteek	3,2 – 4,3 mm
Bladlengte	300 mm
Aandrijfmachine	Reciprozaag
Producttype	Reciprozaagblad