

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 175x25x32, Type: SC46****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpen en naslijpen van gereedschap.

Toepassing:

Voor aluminium en non-ferrometalen.

Specificatie:

Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Opmerking:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Technische beschrijving

Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Specificatie	Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad H
Fijnheidsgraad	middel
Korrelgrootte	46
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	25 mm
Binnen-Ø reduceerring	20 mm
Binnen-Ø reduceerring	16 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	175 mm
Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	175×25×32
Boring-Ø H	32 mm
Producttype	Slijpmachinesteen