



**Hoogwaardige afdichtingstape transparant, Breedte x lengte (mm x m):
50X5,5**



Bestelgegevens

Bestelnummer	083770 50X5,5
GTIN	4054596382770
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 4411 is speciaal ontworpen om een professionele afdichting te bieden via een bestaande verbinding of naad, die is blootgesteld aan direct zonlicht, extreme temperaturen en vochtigheid. Dankzij een Ionomeerdrager is het **bestand tegen UV- en chemicaliënbelastingen**.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Lijm: Acrylaat

Dikte: 1 mm

Technische beschrijving

Rekbaarheid	547 %
Fabrikantnummer	4411N
Dikte	1 mm

Breedte	50 mm
Lengte	5,5 m
Kleur	transparant
Trekvastheid	0,22 N/mm
Liner aanwezig	ja
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Afdichting
Opslagtemperatuur	15 - 38 °C
Type plakband	eenzijdig
Lijm	Acrylaat
Minimale houdbaarheid	12 maand
Magazijn luchtvochtigheid	30 - 70 %
temperatuurbestendig tot	90 - 150 °C
Kleefkracht op staal	1,34 N/mm
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	weerbestendig
Dragermateriaal	lonomeerfilm
Producttype	Plakband