



Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	880400 1
GTIN	4021176644771
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen **snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.**

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. **Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.**

Spanwijdte buiten: 30 - 90 mm

Spanwijdte binnen: 70 - 140 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 4,5 t

Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	70 - 140 mm
Spandiepte tot	100 mm
Vermogen	4,5 t
Spanwijdte buiten	30 - 90 mm

maximaal draaimoment	80 Nm
Buitenzeskant	17 mm
Aantal haken	2
Gewicht	1,27 kg
Producttype	Tweearmige trekker