



Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	880400 10
GTIN	4021176644856
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen **snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.**

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. **Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.**

Spanwijdte buiten: 30 - 120 mm

Spanwijdte binnen: 70 - 180 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 4,5 t

Technische beschrijving

Vermogen	4,5 t
Spanwijdte binnen	70 - 180 mm
Spandiepte tot	100 mm
Spanwijdte buiten	30 - 120 mm

maximaal draaimoment	80 Nm
Buitenzeskant	17 mm
Aantal haken	2
Gewicht	1,44 kg
Producttype	Tweearmige trekker