



## Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen, Type: 30



### Bestelgegevens

Bestelnummer	880450 30
GTIN	4021176756719
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met **extreem slanke trekkerarmen**.

**Toepassing:**

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.

### Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	65 - 350 mm
Spandiepte tot	200 mm
Spanwijdte binnen	180 - 440 mm
Vermogen	9 t
maximaal draaimoment	250 Nm
Buitenzeskant	27 mm
Aantal haken	2
Gewicht	7,37 kg

Producttype

Tweearmige trekker