

**Zijsnijtang, verchroomd, Totale lengte: 180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725265 180
GTIN	3662424076558
Artikelklasse	73R

**Omschrijving****Uitvoering:**

tang verchroomd, met dikwandig greepmateriaal. **Vermoeingsvrije kunststof openingsveer.** Snijkanten extra inductief gehard (ca. 62 HRC).

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

Snijcapaciteit harde draad tot $\emptyset$	2,2 mm
totale lengte	180 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot $\emptyset$	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greep	sterk greepomhulsel
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

Hoogrendement-kracht-zijsnijtang	nee
met inschakelbare openingsveer	nee
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang