



Hydraulische pers, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	881800 2
GTIN	4021176005138
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen behuizing met hydraulisch mechanisme en automatische terugtrekking. Eenvoudige bediening: de pers wordt tussen trekkerspindel en de as geplaatst. Vervolgens wordt de pers met de trekkerspindel vastgezet, waarna de spindel van de pers wordt aangetrokken (de hydrauliek wordt actief). Als de slag niet groot genoeg is, wordt – nadat de persspindel is losgedraaid – de handeling herhaald.

Toepassing:

Voor een hogere druk bij mechanische trekkers vanaf maat 3. Zo kunt u ook zeer vastzittende delen makkelijk lostrekken.

Totale hoogte: 90 mm

Cilinder-Ø: 23 mm

Behuizings-Ø: 50 mm

Slag: 15 mm

Maximaal toegestaan draaimoment: 50 Nm

Maximaal toegestane trekkracht: 150 kN

Technische beschrijving

Maximaal toegestane trekkracht	150 kN
Totale hoogte	90 mm

Slag	15 mm
Maximaal toegestaan draaimoment	50 Nm
Cilinder-Ø	23 mm
Behuizings-Ø	50 mm