



Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	880400 3
GTIN	4021176645198
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen **snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.**

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. **Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.**

Spanwijdte buiten: 65 - 250 mm

Spanwijdte binnen: 180 - 340 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 8,5 t

Technische beschrijving

Vermogen	8,5 t
Spanwijdte buiten	65 - 250 mm
Spanwijdte binnen	180 - 340 mm
Spandiepte tot	200 mm

Aantal haken	2
Buitenzeskant	27 mm
maximaal draaimoment	300 Nm
Gewicht	7,05 kg
Producttype	Tweearmige trekker