


**Fijnslijpwals (SiC), Ø 100×100 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568485 80
GTIN	4027497052226
Artikelklasse	53L

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastische polyurethaan-slijpwals (PU) voorzien van SiC-slijpkorrel. Afmetingen Ø 100×100 mm, asgat-Ø 19 mm met dubbele spiebaan.

Toepassing:

Voor uitslijpen van krassen, nabewerken van lasnaden. Zorgt voor **glanzend langsslijpen**. Zeer hoge standtijd, kantstabiël.

Ook geschikt voor nat slijpen met pH-neutraal koelmiddel.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Bindingshardheidsgraad beschrijving	middel
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Aanbevolen toerental	900 - 1200 min ⁻¹
Producttype	Slijpwals

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Hardmetaal (HM)	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
droog	geschikt		