



Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 30



Bestelgegevens

Bestelnummer	880400 30
GTIN	4021176645273
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen **snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.**

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. **Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.**

Spanwijdte buiten: 65 - 350 mm

Spanwijdte binnen: 180 - 440 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 8,5 t

Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	65 - 350 mm
Spanwijdte binnen	180 - 440 mm
Vermogen	8,5 t
Spandiepte tot	200 mm

Buitenzeskant	27 mm
maximaal draaimoment	300 Nm
Aantal haken	2
Gewicht	7,51 kg
Producttype	Tweearmige trekker