



Tweearmige trekker, Type: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	880930 10
GTIN	4021176923784
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor binnen- en buitentrekopdrachten**), sterke drager en sterke spindel. De benodigde spanwijdte wordt eenvoudig ingesteld door de armen te verschuiven.

Toepassing:

Een snel op de benodigde spanwijdte in te stellen trekker voor tandwielen, lagers, poelies enz.

Spanwijdte buiten: 120 mm

Spanwijdte binnen: 55 - 105 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 2 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	100 mm
Vermogen	2 t
Spanwijdte binnen	55 - 105 mm
Spanwijdte buiten	120 mm

Aantal haken	2
Buitenzeskant	17 mm
Gewicht	1,255 kg
Producttype	Tweearmige trekker