



Tweearmige trekker, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	880930 2
GTIN	4021176923791
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (**voor binnen- en buitentrekpodrachten**), sterke drager en sterke spindel. De benodigde spanwijdte wordt eenvoudig ingesteld door de armen te verschuiven.

Toepassing:

Een snel op de benodigde spanwijdte in te stellen trekker voor tandwielen, lagers, poelies enz.

Spanwijdte buiten: 160 mm

Spanwijdte binnen: 80 - 170 mm

Spandiepte tot: 150 mm

Vermogen: 5 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	150 mm
Vermogen	5 t
Spanwijdte buiten	160 mm
Spanwijdte binnen	80 - 170 mm

Buitenzeskant	19 mm
Aantal haken	2
Gewicht	2,46 kg
Producttype	Tweearmige trekker