

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, MF:
M61X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130026 M61X0,75
GTIN	4062406032364
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 2184

Tolerantieklass: ISO 1 4H

Tolerantieklass: ISO 1X 4HX

Tolerantieklass: ISO 2 6H

Draadspeed: 0,75 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 60,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	39 mm
Aantal spaangroeven	6
Norm	DIN 2184
Kerngat-Ø	60,25 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H

Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	160 mm
Schroefdraad-Ø	61 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draaddiepte	91,5 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal snijkanten Z	6
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M61×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat

Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap