

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M19X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M19X1,75
GTIN	4062406019440
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,75 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	12 mm
Draaddiepte	47,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	17,25 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	19 mm
Totale lengte L	140 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M19×1,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap