

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M16X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M16X1
GTIN	4062406019167
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 1 mm  
Totale lengte L: 110 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Schacht-vierkant □: 9 mm  
Kerngat-Ø: 15 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	15 mm
Draaddiepte	40 mm
Totale lengte L	110 mm
Draadspeed	1 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	9 mm

Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M16×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap