

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M21X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M21X1
GTIN	4062406019587
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1 mm
 Totale lengte L: 140 mm
 Schacht-Ø D_s: 18 mm
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm
 Kerngat-Ø: 20 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1 mm
Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	20 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	21 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draaddiepte	52,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M21×1
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap