

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M18X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M18X0,35
GTIN	4062406019297
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	45 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Kerngat-Ø	17,65 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,35 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Totale lengte L	125 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schroefdraad-Ø	18 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M18x0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap