

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M20X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M20X2
GTIN	4062406019532
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 2 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm  
Schacht-vierkant □: 12 mm  
Kerngat-Ø: 18 mm

**Technische beschrijving**

Draadspeed	2 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	18 mm

Totale lengte L	140 mm
Draaddiepte	50 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	20 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M20×2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap