

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M23X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M23X1,5
GTIN	4062406019747
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	23 mm
Draaddiepte	57,5 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	21,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	160 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M23×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap