

**Garant****Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M31X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M31X0,75
GTIN	4062406020378
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	31 mm
Totale lengte L	180 mm
Kerngat-Ø	30,25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	20 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Draaddiepte	77,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M31×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap