

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M41X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M41X0,5
GTIN	4062406021139
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	32 mm
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	40,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-vierkant □	24 mm
Draadspoed	0,5 mm
Schroefdraad-Ø	41 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	102,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M41×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap