

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M2,2X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M2,2X0,2
GTIN	4062406021900
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 1 4H

Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 0,2 mm

Totale lengte L: 45 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 2 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	5,5 mm
Totale lengte L	45 mm
Draadspeed	0,2 mm
Schroefdraad-Ø	2,2 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Norm	DIN 371

Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Kerngat-Ø	2 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M2,2×0,2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring

zonder

Producttype

Tap