

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M11X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M11X0,5
GTIN	4062406022389
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	0,5 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	7 mm
Schroefdraad-Ø	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	10,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Draaddiepte	27,5 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M11×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap