

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M9X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M9X0,35
GTIN	4062406022266
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: MF-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklass: ISO 1 4H

Tolerantieklass: ISO 1X 4HX

Tolerantieklass: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,35 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D_s: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 8,65 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	22,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	8,65 mm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-vierkant □	7 mm
Draadspoed	0,35 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schroefdraad-Ø	9 mm
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF-LH
Draadafmetering	M9×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring

zonder

Producttype

Tap