

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M12X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M12X0,75
GTIN	4062406022457
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	12 mm
Draadspoed	0,75 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draaddiepte	30 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	11,25 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M12×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap