

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3/4-14**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 3/4-14
GTIN	4062406037420
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 14  
 Schroefdraad-Ø: 19,05 mm  
 Totale lengte L: 125 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Schacht-vierkant □: 11 mm  
 Kerngat-Ø: 17,4 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	38,1 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Kerngat-Ø	17,4 mm
Draadspoed	1,814 mm
Gangen per inch	14

Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Totale lengte L	125 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3/4-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap