

Garant**GARANT Master Titan VHM-volradiusrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	207482 8
GTIN	4045197989611
Artikelklasse	11Z

Omschrijving**Uitvoering:****Speciale geometrie** voor de bewerking van **titanium en titaniumlegeringen**.

4 Kopse snijkanten tot aan het centrum.

Daarom als **echte 4-snijder** in alle snijdieptes te gebruiken.Tolerantie: radiuscontour = **±0,005 mm**.**Opmerking:**

Naslijpen niet aanbevolen.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	4
Correctiefactor voor v_c	1,25
Spiraelhoek	45 graden
Totale lengte L	58 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in titanium > 850 N/mm ²	0,048 mm
Snijkant-Ø D_c	8 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Snijlengte L_c	12 mm
Voeding f_z voor kanten in titanium > 850 N/mm ²	0,04 mm
Radius R	4 mm
Coating	TiAlN

Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	roze
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
nat maximaal	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------