

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5/16-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 5/16-32
GTIN	4062406036881
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad-Ø: 7,94 mm
Totale lengte L: 90 mm
Schacht-Ø D_s: 8 mm
Schacht-vierkant □: 6,2 mm
Kerngat-Ø: 7,25 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	23,79 mm
Totale lengte L	90 mm
Draadspoed	0,794 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	8 mm
Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Kerngat-Ø	7,25 mm

Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Gangen per inch	32
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	5/16-32 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap