

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.10-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 NO.10-24
GTIN	4062406034443
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 24
Schroefdraad-Ø: 4,83 mm
Totale lengte L: 70 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 3,82 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	14,49 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1,058 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm

Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	3,82 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Gangen per inch	24
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	10-24 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap