

Garant**NC-hogedruk-machinespanklem HiPo Clamp met krachtversterker, Type: 125X****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360465 125X
GTIN	4045197991263
Artikelklasse	31F

Omschrijving**Uitvoering:**

- Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
- Uitlijnmaten compatibel met gangbare merken.
- Universele constructie voor verschillende bekkensystemen.
- Geleidebaan met inductie gehard.
- Volledig gesloten spindel (gemakkelijk te reinigen).
- Aan beide zijden draadgaten voor werkstukaanslag.
- Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
- Alle kanten behalve kopse kant geslepen: Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
- Uitbreiden met hoekaandrijving mogelijk.
- Volledig ingekapselde en genitreerde spindel.
- Schroefdraden voor werkstukaanslag.

Uitvoering promotietekst:

- Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
- Geleidebaan inductief gehard.
- Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
- Alle kanten behalve kopse kant geslepen: Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
- Volledig gekapselde en genitreerde spindel.

Levering:

Inclusief getrapte bekken 361295 125 en 361296 125, 4 spanklemstukken en handslinger.

Accessoires:

- Gangbare bekmerken in maat 125, bijv. nr. 361400 – 361660, nr. 362390 – 362600, nr. 361295, nr. 361296.
- Uitlijn- en fixeerset, nr. 360530.

- **Werkstukaanslag, kruk, nr. 360555; 360800.**
- **Spanpen nr. 360025.**
- **Hoekaandrijving nr. 360471.**
- **Adapterplaat voor snelle wissel van bekken Xtric nr. 361293; 361294 gr. 125.**
- **Adapterplaten nr. 361297; 361298 gr. 125.**

Opmerking:

- **Passende basisdeelverlenging 125 is onder nr. 360467_125 te vinden in de reservedelenlijst.**
- **Maat 125X wordt geleverd met bekken 361295 125 en 361296 125. Gebruik met Xpent-voorzetbekken mogelijk.**
- **Passende basisdeelverlenging 160 is nr. 360420 160**

Opmerking promotietekst:

Maat 125X wordt geleverd met bekken 361295 125 en 361296 125. Gebruik met XPent-voorzetbekken mogelijk.

Technische beschrijving

Lengte basisdeel a	424 mm
t	144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HiPo
Totale lengte L	512 mm
Dwarssleuf n H7	20 mm
Spankracht tot maximaal	40 kN
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Bekhoogte h	39,5 mm
Sleufafstand p H7	20 mm
o -0,02	40 mm
Spanbereik d	131 - 313 mm
Hoogte basisdeel c -0,02	100 mm
Spanbereik b	0 - 182 mm
r ±0,015	118 mm
Langssleuf l H7	20 mm
m ±0,02	180 mm
s - 0,02	62 mm
Gewicht	35 kg

Breedte basisdeel B	125 mm
Serie	HiPoClamp
Producttype	Machineklem

Accessoires

Beschermingsstrip, Click-systeem Voor type 125	361962 125
Beschermingsstrip voor getrapte zijde Voor type 125	361972 125
Basisconstructie voor verlenging Voor type 125	360467 125
Beschermingsstrip, Click-systeem Voor type 125	361952 125
Hoekaandrijving Voor type 125	360471 125
Getrapte bek vast Voor bekbreedte 125 mm	361296 125
Getrapte bek, mobiel Voor bekbreedte 125 mm	361295 125
NC-hogedruk-machinespanklem HiPo Clamp met krachtversterker Type 125O	360465 125O