

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.1/4-8
GTIN	4062406037949
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 8  
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schacht-vierkant □: 20 mm  
Kerngat-Ø: 28,8 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Draadspoed	3,175 mm
Gangen per inch	8
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Totale lengte L	180 mm

Draaddiepte	63,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	20 mm
Kerngat-Ø	28,8 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.1/4-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap