

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130030 7/8-12
GTIN	4062406035303
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 22,23 mm
 Totale lengte L: 140 mm
 Schacht-Ø D_s: 18 mm
 Schacht-vierkant □: 14,5 mm
 Kerngat-Ø: 20,2 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	66,69 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	20,2 mm
Schroefdraad-Ø	22,23 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2,117 mm

Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	12
Draadsoort	UN
Draadafmeting	7/8-12 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap