




## Werkplatformenkele module, Type: E



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966150 E
GTIN	4003866402649
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.

Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.

Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.

Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Technische beschrijving

Norm	DIN EN 14183
Platformdiepte	1,05 m
Materiaal	Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Gewicht enkele module	4,8 kg
Platformhoogte zonder leuning	0,8 m

Modulecombinatie	B+D+E
Breedte van sport / trede	555 mm
Werkhoogte	2,8 m
Opstapje uitvoering	Trede
Diepte van sport / trede	250 mm
Gewicht modulecombinatie	14 kg
Oploopbaarheid	eenzijdig
Aantal treden inclusief platform	4
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform