



## Speciale trapladder, volledig kunststof, tweezijdig oploopbaar, aantal sporten: 2X10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966060 2X10
GTIN	4003866412587
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bomen en sporten (30×30 mm) van glasvezelversterkte kunststof voor een bijzonder hoge chemische bestendigheid. Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden. Verwisselbare kunststof schoenen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt.

#### Toepassing:

Veiligheidsladder voor speciaal gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, in elektriciteitscentrales, gas- en waterleidingbedrijven.

#### Norm:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

### Technische beschrijving

Ladderlengte	3 m
Breedte aan de voet	0,65 m

Aantal treden	2×10
Opstapje uitvoering	Sport
Diepte van sport / trede	30 mm
Norm	DIN EN 61478
hoge chemische bestendigheid	ja
Materiaal	Bomen en sporten van glasvezelversterkte kunststof
Gewicht	17 kg
Spreidbeveiliging	met behulp van perlon-veiligheidsbanden
Werkhoogte ca.	4,15 m
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder