

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-20**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.1/2-20
GTIN	4062406035914
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 20  
 Schroefdraad-Ø: 38,1 mm  
 Totale lengte L: 200 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Schacht-vierkant □: 24 mm  
 Kerngat-Ø: 36,89 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Draadspoed	1,27 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	76,2 mm
Norm	DIN 376

Gangen per inch	20
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	36,89 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/2-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap