

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1-14****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130031 1-14   |
| GTIN          | 4062406037659 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 14  
Schroefdraad-Ø: 25,4 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Schacht-vierkant □: 16 mm  
Kerngat-Ø: 23,75 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Draaddiepte              | 76,2 mm |
| Norm                     | DIN 376 |
| Totale lengte L          | 160 mm  |
| Aantal spaangroeven      | 4       |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 20 mm   |
| Schroefdraad-Ø           | 25,4 mm |
| Aantal snijkanten Z      | 4       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schacht-vierkant □           | 16 mm                                      |
| Kerngat-Ø                    | 23,75 mm                                   |
| Gangen per inch              | 14   |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadspoed                   | 1,814 mm                                   |
| Draadsoort                   | UNS-LH                                     |
| Draadafmeting                | 1-14 UNS LH                                |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |