

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-10

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 1.1/8-10
GTIN	4062406037802
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 10
 Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 22 mm
 Schacht-vierkant □: 18 mm
 Kerngat-Ø: 26,25 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	18 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Kerngat-Ø	26,25 mm
Totale lengte L	180 mm
Gangen per inch	10
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	57,15 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Draadspoed	2,54 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.1/8-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap