

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/8-6**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.3/8-6
GTIN	4062406035846
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNC  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 6  
 Schroefdraad-Ø: 34,925 mm  
 Totale lengte L: 200 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Schacht-vierkant □: 22 mm  
 Kerngat-Ø: 30,6 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	200 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	69,85 mm
Norm	DIN 376

Gangen per inch	6
Draadspoed	4,233 mm
Kerngat-Ø	30,6 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	1.3/8-6 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap