

n-gineric

Intelligente roterende sensoren met hoekmeting, ng-vTTR, maximaal draaimoment: 80Nm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	654377 80
GTIN	
Artikelklasse	66E

Omschrijving**Uitvoering:**

Roterende sensoren voor **directe aansluiting** op notebook, pc of tablet-pc zijn contactloos en dus slijtvast.

Tot maat 20 met 1/4 inch 6-kant, vanaf maat 50 met 4-kant.

Uitgebreid toerentalbereik (tot 10.000 1/min).

Extreem hoge meetresolutie van draaimoment (1/10000-ste van het nominale meetbereik).

Met USB-, ethernet- en ng-Link-aansluiting. Meetnauwkeurigheid $\pm 0,1\%$.

Voordeel:

- **Uiterst compacte constructie.**
- **Intelligent digitaal meten – zonder conventioneel meetinstrument.**
- **Zeer flexibel dankzij verschillende aansluitingen: USB, ethernet voor communicatie van meetgegevens en ng-Link voor de aansluiting van randapparatuur uit het n-gineric-programma.**
- **Tot 2 Nm meetbereik met geïntegreerde mechanische overbelastingsbeveiliging.**

Toepassing:

- **Voor het nauwkeurig meten en vastschroeven met 100%-controle in de productie.**
- **Voor controle en analyse van schroefverbindingen.**
- **Voor het kalibreren en controleren van met de hand geleid en stationair schroefgereedschap.**

Opmerking:

Levering **zonder** signaalkabel; USB-kabel onder nr. 654378.
DAkKS-kalibratie op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	8 - 80 Nm
maximaal draaimoment	80 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,1 %
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Uitgangsvierkant	1/2 inch
Hoekresolutie	0,1 graden
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaihoek	±0,5 graden
Aansluiting	USB-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent

Accessoires

Datakabel Type 2	654378 2
------------------	----------