

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-24

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130030 1.1/2-24 |
| GTIN | 4062406035907 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 24
 Schroefdraad-Ø: 38,1 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 37,3 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Totale lengte L | 200 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Schacht-Ø D _s | 32 mm |
| Kerngat-Ø | 37,3 mm |
| Schroefdraad-Ø | 38,1 mm |
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Draadspoed | 1,058 mm |
| Draaddiepte | 76,2 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Snijmateriaal | HSS E |
| Gangen per inch | 24 |
| Schacht-vierkant □ | 24 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Draadsoort | UNS |
| Draadafmeting | 1.1/2-24 UNS |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |