

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.1/8-12
GTIN	4062406037796
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 22 mm
Schacht-vierkant □: 18 mm
Kerngat-Ø: 26,5 mm

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	57,15 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadspoed	2,117 mm
Aantal snijkanten Z	4

Gangen per inch	12
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	22 mm
Kerngat-Ø	26,5 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	1.1/8-12 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap