

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 1.1/4-14
GTIN	4062406037918
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 25 mm
 Schacht-vierkant □: 20 mm
 Kerngat-Ø: 30 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	20 mm
Kerngat-Ø	30 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	63,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Gangen per inch	14
Schacht-Ø D _s	25 mm

Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.1/4-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap